



† { “ ” } { • ‡ « • ‘ • Ž ! ” • , • ‡ « • ‹ • • • , •
‡ “ ’ , • , • ž • • ^ ” , Ž ‘ , ’ { ” • ’ p p Đ à ” ’ •

h [\ZP_VbTT

- С четырьмя баками и восемью отверстиями, можно проводить одновременное испытание нескольких групп образцов масла
- Контроллер температуры автоматически рассчитает время при наклоне четвертого бака 45°, автоматически напоминает о сигнализации при испытании в течение 60
- Энергопотребление прибора низкое, прочное и долговечное, не требует охлаждающей воды
- На периферии испытательной ванны нелегко покрыться росой

Технические параметры

Диапазон контроля температуры: ванна I	-20 ~ 10
Ванна II	-28 ~ 10
Ванна III	-35 ~ 10
Ванна IV (может наклоняться на 45°)	-69 ~ 10
Контроллер температуры автоматически рассчитает время при наклоне бака IV 45°, автоматически напоминает о сигнализации при испытании в течение 60	
Точность контроля температуры	Ванна I, ванна II, ванна III: $\pm 0,5$ Ванна IV: ± 1
Испытательный бак для холодной ванны	4шт
Испытательное отверстие холодной ванны	8шт
Номинальная мощность	900Вт
Напряжение электропитания	198В ~ 242В
Частота электропитания	49 Гц ~ 51 Гц